



04/12/2024


---

# CLiC-iT ADVENTURE




---

## LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES SPARE PARTS LIST

**CONNECTEUR 25 - PIECES DÉTACHÉES / 25 CONNECTOR - SPARE PARTS**



### CONNECTEUR 25 - PIECES DÉTACHÉES / 25 CONNECTOR - SPARE PARTS

| N° | PIECES DÉTACHÉES<br>SPARE PARTS                                                                            | PRODUITS<br>PRODUCTS                                                                 | RÉFÉRENCES<br>REFERENCES |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Goupille de réglage des câbles<br>Control cable adjustment grooved pin                                     |     | DAS011CABLE              |
| 2  | Goupille cannelée pour bascule*<br>Fluted toggle pin                                                       |     | DAS011CAN                |
| 3  | Foncet / Cover plate                                                                                       |    | DAS402                   |
| 4  | Barillet / U-Hook                                                                                          |     | DAS403                   |
| 5  | Loquet / Lock                                                                                              |     | DAS404                   |
| 6  | Gâchette / Trigger                                                                                         |    | DAS405                   |
| 7  | Ressort barillet / U-Hook spring                                                                           |    | DAS406                   |
| 8  | Ressort gâchette - loquet<br>Trigger - Lock spring                                                         |    | DAS407                   |
| 9  | Obturateur<br>Baffle plate (front)                                                                         |    | DAS410                   |
| 10 | Plaquette gauche noire<br>Black left half shell                                                            |    | DAS414N                  |
|    | Plaquette gauche orange<br>Orange left half shell                                                          |   | DAS414O                  |
| 11 | Vis d'assemblage / Assembly screws<br>M4 TORX (x8)                                                         |  | DAS416C                  |
| 12 | Goupille de glissement / Sliding pin Ø5                                                                    |  | DAS418                   |
|    | Goupille de glissement taraudée / *<br>Threaded sliding pin                                                |  | DAS418T                  |
| 13 | Bascule assemblée / Assembled toggle<br>version A11**                                                      |  | DAS425                   |
|    | Bascule assemblée / Assembled toggle<br>version A12** (version C-ZAM unique-<br>ment / C-ZAM only)         |  | DAS426                   |
| 14 | Carter équipé / Equipped housing<br>(DAS401, DAS413, DAS415, DAS418,<br>DAS011SPIROL, DAS410, J5H-0810-12) |  | DAS450N<br>DAS4500       |
|    | Option anodisation dure (couleur : noir)<br>Anodizing option (color : black)                               |                                                                                      | DAS450N-A<br>DAS4500-A   |
| 15 | Goupille SPIROL pour blocage goupille<br>de glissement / SPIROL pin for sliding pin<br>blocking            |  | DAS011SPIROL             |
| 16 | Barillet CLiC'N'ZiP/ CLiC'N'ZiP U-Hook                                                                     |  | DAS197                   |
| 17 | Bascule assemblée CLiC'N'ZiP A11<br>CLiC'N'ZiP assembled toggle A11                                        |  | DAS427Z1                 |
|    | Bascule assemblée CLiC'N'ZiP A12<br>CLiC'N'ZiP assembled toggle A12                                        |  | DAS427Z2                 |
| 18 | Palier / Bearing                                                                                           |   | JSM-0810-12              |

\* Utiliser un étau pour le montage / Use a vice for assembly




\*\* Utiliser l'outil de montage de bascule CLiC-iT 25 (DAS290) / Use the toggle assembly tool for CLiC-iT 25 (DAS290)

\* En validation chez nos clients pilotes. A utiliser avec l'outil DAS418M // In validation by our pilot customers. To be used with tool DAS418M

**CONNECTEUR 21- PIECES DÉTACHÉES / 21 CONNECTOR - SPARE PARTS**



### CONNECTEUR 21- PIECES DÉTACHÉES / 21 CONNECTOR - SPARE PARTS

| N°    | PIECES DÉTACHÉES<br>SPARE PARTS                                                                                                          | PRODUITS<br>PRODUCTS                                                                  | RÉFÉRENCES<br>REFERENCES |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | Foncet / Cover plate                                                                                                                     |     | DAS002                   |
| 2     | Barillet / U-Hook CLiC-iT ADVENTURE                                                                                                      |    | DAS105                   |
| 3     | Loquet / Lock                                                                                                                            |    | DAS004                   |
| 4     | Gâchette / Trigger                                                                                                                       |     | DAS005                   |
| 5     | Ressort de barillet / U-Hook Spring                                                                                                      |     | DAS006                   |
| 6     | Ressort de gâchette - loquet<br>Trigger - Lock Spring                                                                                    |     | DAS007                   |
| 7 - 8 | Goupille de réglage des câbles<br>Control cable adjusment grooved pin                                                                    |     | DAS011CABLE              |
| 9     | Goupille SPIROL pour blocage goupille de glisse-<br>ment SPIROL toggle pin for sliding pin blocking                                      |     | DAS011SPIROL             |
| 10    | Plaquette gauche / Left half-shell                                                                                                       |     | DAS014                   |
| 11    | Vis d'assemblage M5 TORX / Assembly screw M5<br>TORX (x8)                                                                                |     | DAS016                   |
| 12    | Goupille de glissement / Sliding pin Ø5                                                                                                  |   | DAS418                   |
|       | Goupille de glissement taraudée / *<br>Threaded sliding pin                                                                              |   | DAS418T                  |
| 13    | Barillet / U-Hook CLiC-iT MOUNTAIN                                                                                                       |  | DAS029                   |
| 14    | Obturateur trou avant / Baffle plate (front)                                                                                             |  | DAS032                   |
| 15    | Obturateur décoratif / Badge C baffle plate                                                                                              |  | DAS037                   |
| 16    | Bascule assemblée aluminium / Assembled Alu-<br>minium toggle A11 version**                                                              |   | DAS081                   |
|       | Bascule assemblée aluminium (Version C-ZAM<br>uniquement) Assembled Aluminium toggle (C-ZAM<br>only) A12 version**                       |   | DAS085                   |
| 17    | Carter ADVENTURE équipé<br>ADVENTURE equipped housing<br>(DAS001, DAS013, DAS015, DAS418,<br>DAS011SPIROL, DAS032, DAS037)               |   | DAS150                   |
|       | Option anodisation dure (couleur : noir)<br>Anodizing option (color : black)                                                             |                                                                                       | DAS150-A                 |
| 18    | Carter gravé MOUNTAIN équipé<br>MOUNTAIN engraved equipped housing<br>(DAS001M, DAS013, DAS015, DAS418,<br>DAS011SPIROL, DAS032, DAS037) |   | DAS151                   |
|       | Option anodisation dure (couleur : noir)<br>Anodizing option (color : black)                                                             |                                                                                       | DAS151-A                 |
| 19    | Goupille cannelée pour bascule*<br>Fluted toggle pin                                                                                     |   | DAS011CAN                |

\* Utiliser un étau pour le montage / Use a vice for assembly

\*\* Utiliser l'outil de montage de bascule CLiC-iT 21 (DAS227) / Use the toggle assembly tool for CLiC-iT 21 (DAS227)

\* En validation chez nos clients pilotes. A utiliser avec l'outil DAS418M // In validation by our pilot customers. To be used with tool DAS418M